

MOC 20100 BFB

beko

Modèle : MOC 20100 BFB
Alimentation : 230-240V~,50Hz
Puissance d'alimentation : 1100W
Puissance de Sortie du Micro ondes : 700W
Fréquence - Micro-ondes : 2450MHz
Classe : I
Numéro de série :

⚠ AVERTISSEMENT

- Micro-ondes et haute tension à l'intérieur, veuillez à ne pas retirer le boîtier.
- Cet appareil est équipé d'une fiche mise à la terre pour votre protection contre les risques d'électrocution et doit être connecté à une prise correctement mise à la terre.
- Cet appareil doit être réparé uniquement par un personnel de service dûment qualifié.
- Débranchez la fiche d'alimentation avant l'entretien. Le retrait du boîtier avec le produit sous tension pourrait exposer les personnel de service à un potentiel de haute tension dangereux.



Sarl Biolux
Z.I. Oued Smar Alger
Usine Oum Teboul w. Taref
Fabriqué en Algérie / صنع في الجزائر

MOC20100WFB

beko

Modèle : MOC 20100 WFB
Alimentation : 230-240V~,50Hz
Puissance d'alimentation : 1100W
Puissance de Sortie du Micro ondes : 700W
Fréquence - Micro-ondes : 2450MHz
Classe : I
Numéro de série :

⚠ AVERTISSEMENT

- Micro-ondes et haute tension à l'intérieur, veuillez à ne pas retirer le boîtier.
- Cet appareil est équipé d'une fiche mise à la terre pour votre protection contre les risques d'électrocution et doit être connecté à une prise correctement mise à la terre.
- Cet appareil doit être réparé uniquement par un personnel de service dûment qualifié.
- Débranchez la fiche d'alimentation avant l'entretien. Le retrait du boîtier avec le produit sous tension pourrait exposer les personnel de service à un potentiel de haute tension dangereux.



Code à barre

6 1 3 4 7 4 9 0 0 5 4 7 8



Sarl Biolux
Z.I. Oued Smar Alger
Usine Oum Teboul w. Taref
Fabriqué en Algérie / صنع في الجزائر

MOC20100SFB

beko

Modèle : MOC 20100 SFB
Alimentation : 230-240V~,50Hz
Puissance d'alimentation : 1100W
Puissance de Sortie du Micro ondes : 700W
Fréquence - Micro-ondes : 2450MHz
Classe : I
Numéro de série :

⚠ AVERTISSEMENT

- Micro-ondes et haute tension à l'intérieur, veuillez à ne pas retirer le boîtier.
- Cet appareil est équipé d'une fiche mise à la terre pour votre protection contre les risques d'électrocution et doit être connecté à une prise correctement mise à la terre.
- Cet appareil doit être réparé uniquement par un personnel de service dûment qualifié.
- Débranchez la fiche d'alimentation avant l'entretien. Le retrait du boîtier avec le produit sous tension pourrait exposer les personnel de service à un potentiel de haute tension dangereux.



Code à barre

6 1 3 4 7 4 9 0 0 5 5 0 8



Sarl Biolux
Z.I. Oued Smar Alger
Usine Oum Teboul w. Taref
Fabriqué en Algérie / صنع في الجزائر

Size: 80x50 mm

Subject : Artwork type label								
GRAPHIC APPLICATION	Group	Type	Model No	Program Type	Page No	Revision No.	Designer	Date
	MDA	MWO	MOC 20100 BFB	AI PDF	01	01	Nisa Kuru	12/02/2024